



937622535

**Uitschak. 2-polig 12 V= met controleverl. berker Integro, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|               |     |
|---------------|-----|
| Schakelstroom | 5 A |
|---------------|-----|

**Spanning**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nominale spanning | 12 V |
|-------------------|------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Identificatie**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
|---------------|--------------------------------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie<br>Schroefbevestiging |
|---------------|-----------------------------------------|

**Bediening en signalering**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

**Afmetingen**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afmetingen               | 55.50 x 55.50 mm |
| Inbouwdiepte             | 10 mm            |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 10 mm            |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------------------|------|

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 5 A |
|-----------------|-----|

**Teksten**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging               |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                    |
| Verlichting   | Voor verlichtings- en controlecircuit |
| Schakelmodus  | 2-polig uit                           |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|