



937622535

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, antracit

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 5 A

Napon

Nazivni napon 12 V

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 10 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 5 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Promjena načina rada 2-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da