



937622535

Spínač 2-pólový s kontrolkou 12 V a potiskem "0", Integro Flow, antracit mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 5 A

Napětí

Jmenovité napětí 12 V

Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s centrální krycí deskou

Konektivita

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavěná hloubka 10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 10 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 5 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení 2pólový spínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano