



FL108A

orion plus IP65 PO a.400 l.400 p.200

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	400 mm
Largura	400 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	1,2 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzeno-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim