



ST312

## Zaštitni transformator, 230V/12+24V 25VA 4M

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Izlazni napon	12 - 24 V
Izlazni napon 2	24 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V

#### Snaga

Potrošnja energije VA	25 VA
-----------------------	-------

#### Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

#### Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 35 °C
-------------------	-------------

#### Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

#### Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	70 mm
Dubina	58 mm

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Temperaturna zaštita	Da

#### Oprema

Zaštićeno od kratkog spoja	Da
Prekidač za uključivanje/isključivanje	Ne

#### Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	6 mm <sup>2</sup>

### Ilustracije / crteži

