



ST312

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25VA 230V/12-24V 4M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Τάση εξόδου	12 - 24 V
Τάση εξόδου 2	24 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 - 230 V
Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	4000 V

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA	25 VA
----------------------	-------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

#### Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	70 mm
Βάθος	58 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Προστασία θερμοκρασίας	Ναι

#### Εξοπλισμός

Προστατεύεται από βραχυκύκλωμα	Ναι
Διακόπτης on/off	Όχι

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm <sup>2</sup>

### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

