



ST312

Skyddstransformator 12/24VAC 25Va

Tekniska egenskaper

Spänning

Utspänning	12 - 24 V
Utspänning 2	24 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Nominell isolationsspänning Ui	4000 V

Ström

Energiförbrukning VA	25 VA
----------------------	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	58 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Illustrationer | teckningar

