



20341404

Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie B.7 alu opac, vern.

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

Max. corrente di commutazione 10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 - 230 V

##### Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 10 - 50 °C

##### Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

##### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 54,5 mm

##### Schermo

Con display No

##### Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 1 K

Tipo di termostato Regolatore riscaldamento a pavimento

Tipo di sonda Sonda riscaldamento a pavimento

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Connessione

Tipo di contatto 1NO

##### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

##### Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Ricircolo termico Con ritorno termico

Stampa Con stampa

Derivazione Con collegamento separato per abbassamento notturno

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì