



20341404

**Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, алюміній В.х**

**Технічні характеристики**

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування Поворотний

**Електричний струм**

Номінальний струм 10 А

Максимальний комутаційний струм 10 А

**Напруга**

Номінальна напруга 230 - 230 V

**Електроживлення**

Напруга живлення 230 В AC

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Налаштування**

Заданий параметр температури комфорту 10 - 50 °C

**Матеріали**

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

**Розміри**

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 54,5 mm

**Екран**

З дисплеєм Ні

**Обладнання**

Перемикання різниці температур 1 К

Тип термостату Регулятор теплої підлоги

Тип датчика Датчик теплої підлоги

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Під'єднання**

Тип контактів 1NO

**Сумісність**

Тип керування HVAC Опалення

**Умови використання**

Клас енергоефективності I (1%)

**Тексти**

Режим встановлення Без розпірних лап

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Теплова рециркуляція З тепловою віддачею

Відбиток З написом

Вузол з окремим підключенням для нічного зниження

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так