



FL104A

### Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 350mm l 300mm p 160mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	160 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

##### Equipement

Nombre de rangées	2
-------------------	---

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui