



FL104A

## Orion Plus metaal volle deur 350X300X160

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 350 mm |
| Breedte       | 300 mm |
| Diepte        | 160 mm |
| Dikte zijwand | 1,2 mm |

#### Veiligheid

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP65                         |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse I             |
| Type slot            | 3-zijdig 7 mm<br>Sleutelslot |
| Slagvastheid IK      | IK10                         |

#### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 0 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

#### Installatie, montage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee         |

#### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs    |
| RAL-kleur              | 7035          |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal              | Staal         |

#### Uitrusting

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 2 |
|--------------|---|

#### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Aantal sloten      | 1   |
| Deuris transparant | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |