



ST313

Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)

Technické vlastnosti

Napětí

Výstupní napětí	12 - 24 V
Výstupní napětí 2	24 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Jmenovité izolační napětí	4000 V

Výkon

Příkon VA	16 VA
-----------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 35 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	58 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Ochrana proti teplotě	Ano

Vybavení

Je zajištěno proti zkratu	Ano
Spínač/vypínač	Ne

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	4 mm ²
Průřez plného vodiče	6 mm ²

Ilustrace a výkresy

