



FL106A

orion plus IP65 PO a.400 I.300 p.160

Características técnicas

Dimensões

Altura	400 mm
Largura	300 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	1,2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim