



ST314

### Transformador de seguridad monofásico 40VA, 230/12-24V

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión de salida	12 - 24 V
Tensión de empleo del secundario 2	24 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	4000 V

##### Potencia

Consumo de energía VA	40 VA
-----------------------	-------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 35 °C
-------------------------------	-------------

##### Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

##### Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	58 mm

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección térmica	Sí

##### Equipo

Está protegido contra cortocircuitos	Sí
Interruptor de conexión/desconexión	No

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	6 mm <sup>2</sup>

#### Ilustraciones e imágenes

