



ST314

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40VA 230V/12-24V 4M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση εξόδου	12 - 24 V
Τάση εξόδου 2	24 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	4000 V

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA	40 VA
----------------------	-------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	70 mm
Βάθος	58 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Προστασία θερμοκρασίας	Ναι

Εξοπλισμός

Προστατεύεται από βραχυκύκλωμα	Ναι
Διακόπτης on/off	Όχι

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 mm ²

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

