



15711404

Bilanciere doppio avvitabile Berker B.7 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	54,90 mm
Larghezza	55,70 mm
Profondità	22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Custodia	Con tappo di copertura per il montaggio a vite

Adatto per

S.x/B.x
