



15711404

Wip 2-v, opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 54,90 mm

Breedte 55,70 mm

Diepte 22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Deur Met afdekkap voor schroeven

Geschikt voor

S.x/B.x