



11827004

**Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker K.1/K.5, edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type connector/steker | Modular jack |
| Aantal aansluitingen  | 2            |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | RVS         |
| RAL-code                | 9022        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | RVS         |
|                         | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 55,50 mm |
| Breedte | 70,50 mm |
| Diepte  | 14 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

**Teksten**

|       |               |
|-------|---------------|
| Tekst | Met tekstveld |
|-------|---------------|

**Geschikt voor**

|     |
|-----|
| K.x |
|-----|