



11827009

#### K.1 Płytką czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., biały

##### Właściwości techniczne

###### Rodzaj połączenia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Typ złącza/wtyku | Gniazdo modułowe |
| Liczba połączeń  | 2                |

###### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

###### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

###### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 55,50 mm |
| Szerokość | 70,50 mm |
| Głębokość | 14 mm    |

###### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

###### Dodatkowe informacje

|            |                  |
|------------|------------------|
| Oznaczenie | Z polem opisowym |
|------------|------------------|

###### Odpowiednie do

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|