



937622510

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	5 A
-----------------------------	-----

Napon

Nazivni napon	12 V
---------------	------

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element sa centralnom pločom
-----------------------	--------------------------------------

Povezivost

Vrsta montaže	Ugrađena instalacija Montaža vijcima
---------------	---

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	55.50 x 55.50 mm
Ugrađena dubina	10 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	10 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	5 A
----------------	-----

Tekst

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	2-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----