



937622510

Spínač 2-pólový s kontrolkou 12 V a potiskem "0", Integro Flow, černá lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	5 A
---------------	-----

Napětí

Jmenovité napětí	12 V
------------------	------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek s centrální krycí deskou
---------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby
--------------	---------------------------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	55.50 x 55.50 mm
Vestavná hloubka	10 mm
Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	10 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
-----------------	------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	5 A
-----------------	-----

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	2pólový spínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----