




937622524

Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 5 A

Tensión

Tensión asignada 12 V

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Acabado de la superficie Mate

Material Acero inoxidable
Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento
Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad del montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 10 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP44

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 5 A

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Para circuito iluminación y control

Modo conmutación 2 polos desconexión

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí