



937622524

Interruptores, 2 polos Off con indicador luminoso, 5A, 12V=, Integro, acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación

5 A

Tensión

Tensión asignada

12 V

Materiales

Colour

Acero inoxidable

Código RAL

9022

Acabado de la superficie

Mate

Material

Acero inoxidable
Termoplástico

Tratamiento

Sin tratamiento
Lacado

Identificación

Disposición de montaje

Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje

Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas

1

Dimensiones

Dimensiones

55.50 x 55.50 mm

Profundidad de montaje

10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

10 mm

Seguridad

Índice de protección IP

IP44

Arquitectura

Elemento de control/operación

Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

5 A

Texto

Tipo de montaje

Para fijación atornillada

Tipo de conexión

Con bornes roscados

Illuminación

Para circuito iluminación y control

Tipo de conmutación / variante

2 polos desconexión

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí