




937622524

Uitschakelaar 2-polig 12 V= met controleverlicht. rood, Integro edelst

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
---------------	-----

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
	Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	55.50 x 55.50 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	5 A
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	2-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----