




937622524

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, n.čelik

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 5 A

Napon

Nazivni napon 12 V

Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Nehrđajući čelik
Termoplastika

Obrada Neobrađeno
Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 10 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 5 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Promjena načina rada 2-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da