



FL102A

orion+ Obudowa stalowa 300x250x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	300 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	160 mm
Grubość ścianki bocznej	1,2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	2
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Wykończenie	Malowany proszkowo
Materiał	Stal
Powierzchnia	Mat

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe	400-400 V
---------------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak