# Productdatablad
10057004



10057004

**Centrd. kabeluitgang, berker K.1/K.5, edelstaal**

## Technische karakteristieken

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Aantal aansluitingen | 0 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | RVS |
| RAL-kleur | 9022 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | RVS<br>Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 55,50 mm |
| Breedte | 70,50 mm |
| Diepte | 18 mm |

### Connectiviteit

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Etikettering | Zonder tekstveld |
| Uitgang | Met een uitgang onder |

### Geschikt voor

| |
|---|
| Serie berker K.x |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |