



FL101A

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 200X250X160**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	250 mm
Πλάτος	200 mm
Βάθος	160 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,2 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
------------------------------------	---

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Μεταλλικό

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Με διάφανη πόρτα	Όχι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	250 A
------------------	-------

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι