



LFF6006049016

Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x57mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

| | |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 57 mm |

Matière

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

| | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Adapté à

| |
|-----------|
| LFF 60x60 |
|-----------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |