



LFF600959010

Ravni ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 60 mm |
| Širina | 90 mm |

Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

Postavke

|              |         |
|--------------|---------|
| Ugaoni domet | 90 - 90 |
|--------------|---------|

Materijali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materijal | PC-ABS       |
| Obrada    | Neobrađeno   |
| Boja      | Čista bijela |
| RAL kod   | 9010         |

Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 90 °C |
|-------------------|------------|

Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

Pogodno za

|           |  |
|-----------|--|
| LFF 60x90 |  |
|-----------|--|