



HBA125H

FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadržka

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Broj polova	3
-------------	---

Električna struja

Nazivna rezidualna radna struja Idn	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	500 V

Sigurnost

Vrsta rezidualne struje	A HI
-------------------------	------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	2,5 - 70,0 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	2,5 - 95,0 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----