



HBA125H

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 3P, 125A, 30-100-300mA, 0,06-1SEC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I _{Δn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	6000 V

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	2,5 - 95,0 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	2,5 - 70,0 mm ²

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----