



HCT201AR

Interruttore manovra sezionatore h3+ P250 4P 200A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	200 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	3,60 kA

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

Connessione

Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm ²
Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì