



HCT201AR

MCCB Rozłącznik mocy h3+ P250 4P 200A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	200 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	3,60 kA

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 185 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	35 - 150 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jednostka wyzwalania	Przełącznik
----------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak