



HCT201AR

**Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Jmenovitý proud                                  | 200 A   |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947 | 3,60 kA |

**Architektura**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Počet pólů            | 4        |
| Řídící/ovládací prvek | Přepínač |

**Připojení**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez plného vodiče       | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Průřez flexibilního vodiče | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

**Napětí**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí              | 800 V  |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 8000 V |

**Frekvence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Funkce**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Vypínací spoušť | Vypínač |
|-----------------|---------|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |