



HCT201AR

**Lastbrytare h3+ P250 4P 200A FTC**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	200 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	3,60 kA

**Arkitektur**

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Vippa

**Anslutning**

Area solid ledare	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Area flexibel ledare	35 - 150 mm <sup>2</sup>

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Funktioner**

Utlösningseenhet	Lastfrånskiljare
------------------	------------------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja