



VB118A

Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
-----------------	---

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	325 mm
---------	--------

Largeur	400 mm
---------	--------

Profondeur	146 mm
------------	--------

Couvercle, porte

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Polystyrène (PS)
----------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

Test au fil incandescent	750 °C
--------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----