




KBN663A

Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Longueur	214 mm
----------	--------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui