



KBN663A

## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P+N 63A 12M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 4

#### Διαστάσεις

Μήκος 214 mm

#### Τάση

Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα  $U_{imp}$  4000 V

Όνομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 - 400 V

#### Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 10 mm<sup>2</sup>

Τύπος σύνδεσης Φάση διακλάδωσης με pin

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 12

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι