



47526059



Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, crveni natpis EDV, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK02
Ingress Protection (IP) klasa	IP44

Funkcije

Sa orijentacijskim osvetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Tekst

Otisak	Sa otiskom
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Pogodno za

Q.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----