



47526059



Zásuvka SCHUKO s víčkem a červeným potiskem "EDV" (datová), Q.x, bílá sametová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
------------------------	-----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víčkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt
----------	----------------------------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP44

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	S potiskem
Kryt	Centrální krycí deska
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

Vhodné pro

Berker Q.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----