



47526039



Presa SCHUKO + coperch e stampa "SV" in verde Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Profondità di installazione 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Testo

Stampa	Con stampa "SV"
Custodia	Piastra centrale
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Con campo di scrittura

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----