




10116414

Okvir, 1-struki, B.7, staklo, aluminij lakirano/aluminij mat

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 1 |

##### Materijali

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Boja            | Aluminij           |
| RAL kod         | 9006               |
| Obrada površine | Sjajno<br>Mat      |
| Materijal       | Aluminij<br>Staklo |
| Obrada          | Lakirano           |

##### Dimenzije

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Visina                     | 90 mm   |
| Širina                     | 95 mm   |
| Dubina                     | 9,60 mm |
| Broj jedinica horizontalno | 1       |
| Broj jedinica vertikalno   | 1       |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

##### Tekst

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |