



WS001



Interrupteur va-et-vient Systo 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat

Traitement Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage
Encastré ou en goulotte

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP31D

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2 voies

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui