



47526049



**Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, narandžasti natpis ZSV, Q.1/Q.3, p.bijela pliš**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

**Veza**

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Da

**Poklopac, vrata**

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

---

**Tekst**

Otisak	Sa natpisom „ZSV”
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

---

**Pogodno za**

Q.x

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----