



961852506

Toma con pin de tierra, Integro, gris, mate

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7038

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Número de unidades 1

Profundidad de montaje cajas de empotrar 29 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente Clavija de conexión a toma de tierra

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo Sí

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa Placa central

Protección Sin protección adicional de contactos

Tipo de conexión Con bornes roscados

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si