



961852506

## Integro Flow Gniazdo z uz., szary

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

### Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7038

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

### Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 29 mm

### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie  
Mocowanie śrubowe

### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

### Pojemność

Liczba modułów 1

### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

### Dodatkowe informacje

Oslona Oslona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

**Odpowiednie do**

integro

---

---