



961852506

## WCD met penaarde, berker Integro, grijs

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| RAL-code                | 7038        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 55,50 mm |
| Breedte                  | 55,50 mm |
| Aantal eenheden          | 1        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 29 mm    |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting                      |
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie<br>Schroefbevestiging |

#### Samenstelling

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type steker contactdoos | Aardingspen |
| Stekerstand gedraaid    | Nee         |
| Met klapdeksel          | Nee         |
| Met ronde aardingspen   | Ja          |
| Met signaallamp         | Nee         |
| Met slot                | Nee         |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                       |
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                  |

**Geschikt voor**

---

integro

---