




47526086



Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, antracit

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Pogodno za

Q.x	
-----	--

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----