



EC051

**Cont. energia mono. directo 32A 1M c/imp**

### Características técnicas

#### Arquitetura

N.º de polos 1P+N

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 32 A

#### Capacidade

Número de módulos 1

#### Conectividade

Tipo de ligações Ligação direta

#### Dimensões

Largura 17,50 mm

#### Equipamento

Tipo de emissor de impulsos Elétrico

#### Compatibilidade

Adequado para Compra

#### Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

#### Tipo de medição

Tipo de medição Medição direta

Tipo de aparelho de medição Eletrónico

Gama de medição de frequências 50 - 60 Hz

#### Power supply

Número de fases da alimentação 1

#### Funções

Classe de precisão B

Tipo de tarifa Tarifa única

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -25 - 70 °C

#### Potência

Consumo de energia VA 6,70 VA

Potência total dissipada em IN 6,70 W

#### Intensidade de corrente

Corrente máxima do circuito de medição 32 A

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim